



## Supermatic – Schäumer-Serie NON-AEROSOL Nachfüllbar Das Schaumsystem mit Köpfchen

Schaum ist die vom Konsumenten bevorzugte Anwendungsform für Reinigung und Körperpflege. Der **Supermatic-Schäumer** trägt nicht nur diesem Umstand Rechnung, er berücksichtigt auch das verstärkte Umweltbewusstsein der Endverbraucher. Schaumerzeugung – nur mit Luft und Flüssigkeit.

| Art-Nr.        | Inhalt | Maße, Höhe x Ø<br>inkl. Schaumkopf | Mündungen |
|----------------|--------|------------------------------------|-----------|
| 38-00100-24-1N | 100 ml | 158 x 45 mm                        | 24 SP410  |
| 38-00150-24-1N | 150 ml | 180 x 50 mm                        | 24 SP410  |
| 38-00200-24-1N | 200 ml | 195 x 52 mm                        | 24 SP410  |

Technisches Kernstück des Foamers ist sein **Ventil**: Durch Drücken der weichen Kunststoffflasche steigt die Flüssigkeit in den Foamerkopf, gleichzeitig wird über einen separate Kanal Luft zugeführt. Flüssigkeit und Luft werden in einem bestimmten Verhältnis durchgewirbelt und aufgeschäumt. Dieser Schaum wird durch ein Microsieb gepresst, verfeinert und schließlich durch die Öffnung im Verschluss ausgestoßen. Durch Loslassen der Flasche wird wieder Luft über einen separaten Kanal zugeführt.



### 1. Öffnen

Links drehen  
bis zum  
Anschlag



### 2. Pressen

Aufrecht halten  
und stark  
pressen



### 3. Schließen

Rechts drehen  
bis zum  
Anschlag